



## Combo Set 2.7.3 12 V BL PowerMaxx BS 12 BL + PowerMaxx SSD 12 BL

Bestell-Nr.  
EAN-Code


68522800  
4061792233256

- Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung


### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL, Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

### Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL

	Akkuspannung	12 V
	Max. Schraubengröße	M14
	Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 /min
	Max. Schlagzahl	4000 /min
	Max. Drehmoment	140 Nm
	Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	2
	Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
	Gewicht ohne Akkupack	0.77 kg
	Gewicht mit Akkupack	1 kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze</li> <li>• Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>

### Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

	Akkuspannung	12 V
	Max. Drehmoment weich	20 Nm
	Max. Drehmoment hart	45 Nm
	Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
	Bohr-Ø Stahl	10 mm
	Bohr-Ø Weichholz	35 mm
	Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 /min
	Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
	Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen</li> <li>• Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz</li> <li>• Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>