



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Reduzierhülse
Art des Bodens	Hohlraumboden Doppelboden Estrich
Form der Bodendose	Rechteckig Quadratisch
Farbe	Gelb (NC S 0800-Y20R)
Mengenpaket 1 / Einheit	1

Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Ø 16 mm Kanal
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PP (Polypropylen)
Länge	39 mm
Höhe	16 mm
Breite	16 mm


Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,8 cm
VPE 1 Breite	4,9 cm
VPE 1 Länge	4,9 cm
VPE 1 Gewicht	10,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,1 cm
VPE 2 Breite	16,8 cm
VPE 2 Länge	23,7 cm
VPE 2 Gewicht	108,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	842,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------