



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Reduzierhülse
Art des Bodens	Estrich Doppelboden Hohlraumboden
Form der Bodendose	Rechteckig Quadratisch
Farbe	Gelb (NC S 0800-Y20R)
Mengenpaket 1 / Einheit	1

### Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Ø 20 mm Kanal
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PP (Polypropylen)
Länge	39 mm
Höhe	20 mm
Breite	20 mm


### Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	4,900 cm
VPE 1 Länge	4,900 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	20,100 cm
VPE 2 Länge	17,700 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	852,000 g

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------