



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Reduzierhülse
Art des Bodens	Hohlraumboden Estrich Doppelboden
Form der Bodendose	Rechteckig Quadratisch
Farbe	Gelb (NC S 0800-Y20R)
Mengenpaket 1 / Einheit	1

Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Ø 32 mm Kanal
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PP (Polypropylen)
Länge	39 mm
Höhe	32 mm
Breite	32 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	4,900 cm
VPE 1 Länge	4,900 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	860,000 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------