



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Unterlegscheibe
Menge pro Satz	100 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	OptiLine 50
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	120 x 63 mm 140 x 63 mm 140H x 63 mm
Farbe	Schwarz
Material	PA (Polyamid)
Länge	6 mm
Höhe	19 mm
Breite	16 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,4 cm
VPE 1 Breite	1,6 cm
VPE 1 Länge	1,8 cm
VPE 1 Gewicht	0,6 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	13,2 cm
VPE 2 Gewicht	88,0 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------