

PANACAST 50 VIDEO BAR SYSTEM

Meetings, die alle mit einbeziehen. Einfach auf Tastendruck

- › Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- › Erlebe Meetings ganz einfach per Tastendruck – mit dem PanaCast Control Touchscreen Tablet
- › Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung
- › Zertifiziert für die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms



Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 50 VBS Base Unit, Netzteil, Wandhalterung, Sichtschutzabdeckung mit Sensor, Kabelfachabdeckung und Werkzeug, Jabra PanaCast Control, PoE-Strominjektor, 1 x Ethernet-Kabel (1,83 m), 2 x Ethernet-Kabel (4,57 m), 1 x HDMI-Kabel (1,83 m), 2 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	785mm x 189mm x 183mm 30.9in x 7.4in x 7.2in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730mm x 77mm x 146mm 28.8in x 3.1in x 5.8in
	Gewicht des Hauptgeräts (Basisgerät)	2259g 79.7oz
	Paketgewicht	6092.7g 215oz
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100-240V, 12V, 5A
	LED-Features und -Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms	
Video	Videoeingang	1 x HDMI
	Unterstützte Display-Auflösung	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Kameraauflösung	Bis zu 3x 13 megapixels
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier Digitalzoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
Automatische Anpassung	Ja	
Vivid HDR	Ja	
Audio	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 16000Hz

Sicherheit	Medien-Verschlüsselung	Provided by VaaS Partner
	Zugangsverwaltung	Admin-Menüs, Webinterface, Lokales Konto, VaaS Admin Portals including MS Teams Admin Center and Zoom Device Management
	Sicherheitsmanagement	Remote-Anmeldung über Web-Konsole und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, lokale Web-Konsole	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Web-Konsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Ja
Konnektivität	Interfaces	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN
	Bluetooth®-Version	5.1*
	Unterstützte USB-Versionen**	USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk	Internet-Protokoll (IP)	IPv4
	Ethernet	10/100/1000 Mbps
	Auto-MDIX	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Rooms für Android und Zoom Rooms, Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management, Jabra WebConsole für Remote-Geräteverwaltung über HTTPs
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja***
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus	Ja
	Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion	Ja
	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F
	Luftfeuchte bei Betrieb	15% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C -4°F bis 140°F
	Maximale Höhe	4876.8m 16000ft

Jabra PanaCast control	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248mm x 85mm x 156mm 9.8in x 3.4in x 6.2in
	Gewicht	958g 33.8oz
	Displaygröße	10.1in
	Orientierung des Displays	Landscape
	Display-Auflösungen	1920 x 1200
	PoE-Strominjektor	Ja
	Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
	PoE-Ruhemodus mit niedrigem Energieverbrauch	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja

Produkte	8500-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Zubehör	14202-20	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft) - white
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft) - white
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-232	Jabra PanaCast Control - UC

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

* Wird für Microsoft Proximity Join verwendet.

** USB-C-Anschluss dient nur zur internen Fehlerbeseitigung.

*** Partnerspezifisch.

Jabra PanaCast 50 Video Bar System Technisches Datenblatt 09082023

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com.de/support