

# DSO-200

## Mini-Handheld Oszilloskop



Erfahren Sie präzise Messgenauigkeit und Mobilität wie nie zuvor mit unserem neuen Handheld-Oszilloskop DSO-200. Entwickelt für Hobbyelektroniker, die Wert auf Präzision und Portabilität legen, bringt das DSO-200 Spitzenleistung in Ihre Hände.

Das DSO-200 passt bequem in Ihre Hand und lässt sich problemlos in Ihrer Werkstatt oder auf Ihrem Schreibtisch aufbewahren, dank seines klappbaren Standfußes und seines kompakten, robusten Designs. Die einfache Bedienung und die Mobilität machen das DSO-200 zu Ihrem perfekten Begleiter.

### HAUPTMERKMALE

Funktionen	Digitaloszilloskop
Standfunktion	Integrierter, um 90° klappbarer Standfuß
Akku	1000 mAh Lithium-Akku, aufladbar via USB-C (5 V / 1 A)
Display	2,8" 320x240 LCD Display
Dokumentation	Beiliegende Anleitung in Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch & Französisch

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abtastrate	2,5 MS/s
Bandbreite	200 kHz
Vertikale Empfindlichkeit	10 mV/Div - 20 V/Div
Horizontaler Zeitbereich	10 µs/Div - 50 s/Div
Prüfspannungsbereich	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Triggermodi	Auto, Normal, Single
Kopplung	AC, DC
Kalibrierung (Rechteckwelle)	Frequenz: 1 kHz Tastverhältnis: 50%

### WEITERE INFORMATIONEN

Lieferumfang	DSO-200, USB-C Kabel, Handschlaufe, Oszilloskop-Tastkopf, Prüfklemme mit Krokodilklemmen, BNC-Adapter, Anleitung
Abmessungen	99 x 69 x 20 mm
Artikelnummer	DSO-200
EAN	4250236826172
Zolltarifnummer	90302000