

Technische Daten

| EIGENSCHAFTEN | |
|-------------------------------------|--|
| Größe (HxBxT): | 85x85x30mm |
| Montage: | Wandmontage |
| Material des Gehäuses: | Plastik |
| Farbe: | Schwarz / Weiß |
| UMGEBUNG | |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH |
| Max. Höhe | 2000 m |
| ANSCHLUSS | |
| Stromversorgung: | 230 VAC, 50/60Hz |
| Externer Schutz: | 5 A, Auslösecharakteristik B oder C, 6 kA Unterbrechungsleistung, Energiebegrenzungsklasse 3 |
| Eigenverbrauch des Geräts: | < 1.0 W |
| NENNWERTE DER AUSGANGSKREISE | |
| Max Schaltstrom AC: | 5A |
| Strommessung: | Nein |
| Spannungsschutz / Abschaltung: | Nein |
| Stromschutz / Abschaltung: | Nein |

| | |
|--|---|
| Maximaler Leistungsschutz / Abschaltung: | Nein |
| SENSOR, ZÄHLER | |
| Interner-Temperatursensor: | Ja |
| KONNEKTIVITÄT | |
| RF band: | 2400 - 2495 MHz |
| Max. RF Leistung: | <20 dBm |
| WLAN Protokoll: | 802.11 b/g/n |
| WLAN Reichweite: | Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien |
| | (Abhängig von den lokal Gegebenheiten) |
| Bluetooth Protokoll: | 4,2 |
| Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien |
| | (Abhängig von den lokalen Gegebenheiten) |
| FIRMWARE FÄHIGKEITEN | |
| Zeitpläne: | 20 |
| Webhooks (URL Aktionen): | 20 mit 2 URLs pro hook |
| MQTT: | Ja |
| Scripting: | Ja |