

# Dyson V10 Absolute

## Kernvorteile:

### Neuer DYSON Digitaler Motor V10

Erzeugt die Saugkraft eines herkömmlichen Bodenstaubsaugers.<sup>1</sup>

### 14 konzentrisch angeordnete Zyklonen

14 patentierte Dyson Zyklone beschleunigen Luft auf knapp 190 km/h und erzeugen so Zentrifugalkräfte von 79.000 G, die Staub und Schmutz aus dem Luftstrom filtern und kraftvoll in den Behälter befördern.

### Bis zu 60 Minuten Laufzeit.<sup>2</sup>

### Vom Boden bis zur Decke – und für alles dazwischen

Abnehmbares Rohr zur flexiblen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.

### Verbesserte hygienische Behälterentleerung mit nur einem Handgriff

Das chemisch geätzte Sieb transportiert mehr Partikel in den Behälter und wird von einem Abstreifmechanismus aus Silikon gereinigt. Hygienische Behälterentleerung mit nur einem Handgriff.



## Produktausstattung:

### NEU: Motorbar™ Elektrobürste

Die Motorbar Elektrobürste mit spezieller Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren saugt Staub und Haare von allen Bodenarten auf.

### Elektrobürste mit Soft-Walze

Weiches Nylon zur Aufnahme von grobem Schmutz und Carbonfasern zur Aufnahme von feinem Staub. Ideal für alle Anforderungen auf Hartböden.

### Drei Saugstufen

Für jede Reinigungsanforderung der passende Reinigungsmodus, höhere Saugkraft für stärkere Verschmutzungen.

### Umfangreiches Zubehör:

Wandhalterung mit Ladefunktion, Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Mini-Elektrobürste, Flex-Adapter

### Großer Nachmotorfilter

Filter für eine reinere Ausblasluft als die Raumluft, die Sie atmen. Ideal für Allergiker.

## Produktdaten:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Motorleistung:                                    | 525 W               |
| Akkuleistung:                                     | 25,2 V              |
| Saugkraft bis zu<br>(Mod.1/Mod.2/Max.-Modus):     | 15,8/33,8/151 AW    |
| Betriebsdauer bis zu<br>(Mod.1/Mod.2/Max.-Modus): | 60 / 30 / 5 Min.    |
| Ladezeit:                                         | 3,5 Stunden         |
| Behälterkapazität:                                | 0,76 Liter          |
| Abmessungen (HxTxB)<br>mit Bodendüse:             | 1249 x 250 x 256 mm |
| Nettogewicht:                                     | 2,67 kg             |
| Box-Abmessungen (HxTxB):                          | 154 x 870 x 271 mm  |
| Bruttogewicht:                                    | 5,95 kg             |
| Geräte pro Palette:                               | 15 (tbc)            |
| Farbe:                                            | Nickel / Kupfer     |
| Artikelnummer:                                    | 448883-01           |
| EAN Code:                                         | 5025155088081       |
| Empfohlener UVP:                                  | 599€                |

<sup>1</sup> Saugkraft getestet nach der Norm EN 60312-1, Nr. 5.8 und 5.9, direkt an der Saugöffnung des Gerätes. Im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern. Getestet mit gefülltem Behälter und im Max-Modus.

<sup>2</sup> Gilt im Saugmodus 1 ohne Aufsatz mit Direktantrieb