

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Kernvorteile:

Dysons leichtester kabelloser Staubsauger mit einer hohen Saugkraft von 150 AW.¹

Bis zu 60 Minuten Laufzeit² inkl. Akku mit Wechselfunktion (zweiter Akku separat erhältlich).

Erkennt sonst unsichtbare Partikel

Bodendüse mit Technologie zur Stauberkenntung macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar – damit Sie nichts übersehen.³

Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel

Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel – und erhöht die Saugkraft bei Bedarf automatisch.⁴

Komfortables Ein-/Ausschalten mit einer einzigen Taste

Der Trigger muss nicht mehr gedrückt gehalten werden. Dies ermöglicht ein einfaches Händewechseln beim Manövrieren um Hindernisse.

2 Jahre Garantie

Mit kostenlosem Dyson Abhol- und Lieferservice.



Produktausstattung:

NEU: Motorbar™ Elektrobürste

Die Motorbar Elektrobürste mit spezieller Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren saugt Staub und Haare von allen Bodenarten auf.

Bodendüse mit Technologie zur Stauberkenntung

Ein präzise ausgerichteter Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar – damit Ihnen nichts entgeht.

LCD Display

Überwacht die Systemleistung 8.000-mal pro Sekunde und berichtet die Daten in Echtzeit über das LCD-Display.

Drei Reinigungsmodi

Die passende Saugkraft für unterschiedliche Reinigungsaufgaben. Die richtige Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit, entsprechend der Reinigungsaufgaben.

Umfangreiches Zubehör

Wandhalterung mit Ladefunktion, Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Haardüse, Flex-Adapter, Zubehöralterung für das Saugrohr

Produktdaten:

Motorleistung:	545 W
Akkuleistung bis zu (Eco, Boost-Modus)	18,55 / 25,2 V
Saugkraft bis zu (Boost-Modus):	150 AW
Betriebsdauer bis zu (Eco, Boost-Modus):	60 / 5 Min.
Ladezeit:	4 Stunden
Behälterkapazität:	0,35 Liter
Abmessungen (HxTxB) mit Bodendüse:	1234 x 252 x 250 mm
Nettogewicht:	2,4 KG
Box-Abmessungen (HxTxB):	806 x 271 x 154 mm
Bruttogewicht:	5,39 KG
Geräte pro Palette:	28 (tbc)
Farbe:	Nickel Satin Gelb/ Glanz Nickel
Artikelnummer:	448884-01
EAN Code:	5025155088180
Empfohlener UVP:	699 €

¹ Saugkraft nach EN IEC 62885-4, Nr. 5.8 und 5.9., mit gefülltem Behälter und im Boost-Modus getestet. Im Vergleich zu anderen kabellosen Staubsaugern mit mehr als 150 AW Saugkraft

² Im Eco-Modus ohne Aufsatz mit Direktantrieb.

³ Lichtstrahl speziell für Hartböden entwickelt. Effektivität des Lasers kann durch die Beleuchtungsbedingungen in der Umgebung, die Art des Schmutzes und die Oberfläche beeinflusst werden.

⁴ Die höchste Messgenauigkeit wird im Auto-Modus erreicht. DLS-Funktion nur im Auto-Modus verfügbar Tests basieren auf durchschnittlicher Nutzung im Haus laut internen Dyson Testdaten. Mikroskopisch kleine Staubpartikel sind definiert als Partikel, die kleiner als 100 Mikron sind.