



Stableuchte

13132



Art.-Nr. 77490014
GTIN 4018754341375
Modell 13132 Stableuchte 130

Bezeichnung. Stableuchte schwarz 130 lm

Eigenschaften.

- handliche, kompakte Ausführung
- hochleistungsstarkes Reflektorsystem
- Lichtstrom: 130 lm
- Leuchtweite: 75 m
- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden
- robustes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium
- mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
- Schutzklasse: IP54
- inkl. 2 Batterien AAA 1,5 V

Vorteile.

Die leistungsstarken 130 Lumen und eine Leuchtweite von 75 m sorgen für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche.

Kompaktes Baudesign im Stiftformat zum praktischen Mitführen.

Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Flugzeug-Aluminium bietet dank der Schutzart IP54 zuverlässigen Schutz vor Staub und Spritzwasser.

Die batteriebetriebene Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus) ermöglicht die gründlichsten Inspektionen ohne Unterbrechung.

Mit dem praktischen Ansteck-Clip für die Hose oder Tasche ist die Leuchte stets griffbereit.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Strahlender Helfer.

Mit 130 Lumen bietet unsere Stiftlampe genug Helligkeit, um auch kleine und schwer zugängliche Bereiche im Fahrzeug oder in der Werkstatt optimal auszuleuchten, wofür herkömmliche Taschenlampen oft zu groß sind. Bis zu 4 Stunden Leuchtdauer garantieren zuverlässige Beleuchtung für jeden Einsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompakt und immer dabei.

Mit einer Länge von gerade einmal 14 cm passt die Leuchte bequem in jede Tasche oder Werkzeugkiste. Ihr schlankes Design macht sie zum idealen Begleiter in der Werkstatt oder für unterwegs.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hält, was sie verspricht.

Das hochwertige Flugzeug-Aluminium macht die Stableuchte besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Mit IP54-Schutz ist sie im rauen Werkstattalltag optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Immer griffbereit.

Dank abnehmbarem Halteclip lässt sich das Penlight leicht an Hemd, Hose oder Werkzeugtasche befestigen. So ist es immer schnell zur Hand, wann immer es gebraucht wird.

Technische Attribute.

Batterie-Typ	Micro (AAA) 1,5V
d	15 mm
Farbe	schwarz
Länge mm (L)	138 mm
Lichtstrom	130 lm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	145
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	145
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.25375 dm3
Art.-Nr.	77490014
Gewicht (brutto, kg)	0,096
Gewicht PAP (kg)	0,018
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754341375
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung

Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	1
Gewicht (g)	55,5 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
77490014	13132 Stableuchte 130	Stableuchte schwarz 130 lm	4018754341375

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal