

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Bomann

**Anschrift des Lieferanten:** Zentrale Bomann, Heinrich-Horten-Straße 17, 47906 Kempen, DE

**Modellkennung:** VS 7345

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | freistehend |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert  | Parameter                                                             | Wert                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 1 720 | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 322                                                                          |
|                                                                        | Breite | 595   |                                                                       |                                                                              |
|                                                                        | Tiefe  | 590   |                                                                       |                                                                              |
| EEI                                                                    |        | 99    | Energieeffizienzklasse                                                | E                                                                            |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 38    | Luftschallemissionsklasse                                             | C                                                                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 137   | Klimaklasse:                                                          | erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 10    | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43                                                                           |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein  |                                                                       |                                                                              |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                              |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                              |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                                              |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                     |      |       | gen nach<br>Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |   |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                       | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                  | Ja   | 292,0 | 4                                            | - | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                       | Ja   | 30,0  | 0                                            | - | A |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                                                                              | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                      | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                  | Nein | -     | -                                            | - | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                                                                    | -    | -     | -                                            | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                       |      |       |                                              |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                 |      |       | LED                                          |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                              |      |       | F                                            |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                           |      |       |                                              |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                             |      |       |                                              |   |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.bomann.de">www.bomann.de</a> |      |       |                                              |   |   |