

Foscam FN7108W-B4-1T 8-Kanal Full HD WLAN Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras

EAN: 6954836048962

Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet.



Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter Full HD-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.

Dank der Mesh-Netzwerklösung dient jede Kamera als Anlaufstelle für andere Kameras im System und wird in Reihe geschaltet. Auf diese Weise können die Kameras ein starkes WLAN-Signal liefern, da sie sich mit anderen Kameras verbinden und sich nicht auf die Einzelkommunikation mit dem NVR verlassen. Es wird automatisch nur eine optimale Verbindungsrouten ausgewählt.

Die Kameras können Personen erkennen und wenn etwas in der Umgebung passiert, wird die Videoaufzeichnung sofort ausgelöst.

Mit den 30 Infrarot-LEDs ist eine Nachtsicht-Reichweite von bis zu 20 m möglich, so dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein klarer und eindeutiger Videobeweis bei Einbrüchen oder ähnlichem sichergestellt ist.

Modernste Video-Stream-Kompression H.264+ Codec, der die Vorteile von Speicher- und Bandbreiteneinsparungen bei höherer Effizienz bietet, erreicht eine qualitativ hochwertige Videovorschau und Aufnahme bei niedriger Bitrate.

Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über das Web-Browser oder über eine mobile APP zugreifen.

Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 1 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 6 TB erweitert werden.

Hauptmerkmale

- 8-Kanal-NVR mit HDMI und VGA-Anschlüssen
- Liveansicht und Wiedergabe mit 1080P
- Einfache Plug & Play Installation
- Hochauflösende Kameras mit lebendigen Tag- und Nachtbildern
- Nachtsicht mit 30 Infrarot-LEDs auf bis zu 20 m
- Mesh-Netzwerk-Technologie, bis zu 300 m Reichweite
- Effiziente H.264+ Videokompression
- Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
- Vorinstallierte 1 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
- Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
- Erweiterte Bewegungs- und Personenerkennung

Technische Daten

<i>Netzwerkrekorder</i>	<i>Modell</i>	<i>FN7108W</i>
Video Eingang	IP-Videoeingang	8 Kanäle FHD-IP-Kameraeingang
	HDMI-Ausgang	1 x HDMI
Video-Ausgang	VGA-Ausgang	1 x VGA
	Bildschirmauflösung	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	1080P pro Kanal (8 ch @ 1080P)
	Rekord - Modus	Manuell / Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Komprimierungsformat	H.264 +
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	8-Kanal 1080P synchrone Videowiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Bildwiedergabe
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Mesh-Statusverwaltung
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n
	WLAN-Verschlüsselung	WPA, WPA2
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, DHCP
Festplatte	Kapazität	Bis zu 6 TB (Die 1 TB Festplatte ist integriert.)
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1 x 10/100 Mbit / s RJ45- Anschluss
	USB-Schnittstelle	2 x USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher
	Taste	1 x Reset-Taste
Software	Betriebssysteme	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G Smartphones
Sprache	Sprache	13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Portugiesisch, Koreanisch, Thailändisch, Rumänisch)
Allgemein	Netzteil	DC 12V / 2A
	Abmessung (L x B x H)	234 mm x 234 mm x 52 mm
	Gewicht (g)	660 g
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend
<i>Kamera</i>	<i>Modell</i>	<i>FI9910W</i>
Bildsensor	Sensorart	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Videoqualität	1080p (1920 x 1080)
	Gegenlichtkompensation	√
Linse	Objektivtyp	f: 4 mm, F: 2,0
	IR-Bereich	20 m
	Infrarot-Modus	Automatisch
	Blickwinkel	94°
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Jeder IPC als WLAN-Relay
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbit / s (max.); IEEE802.11g: 54 Mbit / s (max.); IEEE802.11n: 150 Mbit / s (max.).
	WLAN-Verschlüsselung	WPA, WPA2
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, NTP, DHCP
Software-Features	Videoformat	H.264+
	Multi-Stream	Dual Streams
	Bewegungserkennung	√
	Personenerkennung	√
	Tag / Nacht	√
Allgemein	Wasserdicht	IP66
	Gewicht	360 g
	Leistung	DC 12 V
	Energieverbrauch	<5 W
	Abmessung (L x B x H)	97 mm (L) x 67 mm (B) x 64mm (H)
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 80% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend	

Lieferumfang

- 1 X Foscam 8-Kanal Netzwerkrekorder, inkl. 1 TB Festplatte
- 4 X 2 MP Bullet IP Kamera (FI9910W)
- 4 X Antenne
- 4 X Set Schrauben
- 1 X Netzteil für NVR
- 4 X Netzteil für Kamera
- 1 X Ethernet Kabel
- 1 X USB Maus
- Installationsanleitung