

Foscam T8EP 8 MP POE-Überwachungskamera mit integriertem Scheinwerfer und einer Alarmsirene.

EAN: 6954836094778

Die Foscam T8EP ist eine leistungsstarke 4K 8 MP PoE Überwachungskamera, die Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen kontinuierlich schützt. Mit beeindruckender 4K-Auflösung und innovativer Technologie bietet diese Kamera eine klare und detaillierte Überwachungsqualität. Ob Tag oder Nacht, Regen oder Sonnenschein, die T8EP ist jederzeit betriebsbereit, um Ihr Sicherheitsgefühl zu stärken.



Dank der PoE-Technologie (Power Over Ethernet) kann die IP-Kamera Video und Strom gleichzeitig über ein einziges Netzkabel übertragen. Die Installation und Verkabelung gestalten auf diese Weise einfach und ermöglichen eine stabile Verbindung ohne komplizierte Kabelverlegung.

Die Kamera ist kompatibel mit dem Foscam NVR (Netzwerk-Videorekorder). Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in ein bestehendes Überwachungssystem, welches der Foscam NVR unterstützt.

Mit ihrer hohen Auflösung von 8 Megapixeln bietet die Foscam T8EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können. Die Kamera verfügt über fortschrittliche Funktionen wie Bewegungserkennung, Erkennung von Menschen und Fahrzeugen, E-Mail-Benachrichtigungen und Fernzugriff über eine mobile App, um sicherzustellen, die Überwachung jederzeit und überall zu ermöglichen.

Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarme zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.

Die Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht. Die Zweiwegekommunikation ist eine wichtige Ergänzung der Überwachungsfunktion der Kamera und ermöglicht Ihnen noch mehr Kontrolle und Interaktion mit der zu überwachenden Umgebung.

Die Foscam T8EP 8 MP POE IP Sicherheitskamera ist ausgestattet mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird. Dies kann eine wirksame Abschreckung sein, und hilft, Einbrüche und andere Schäden zu verhindern. Die Kamera kann so eingestellt werden, dass Scheinwerfer und Sirene automatisch aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die maximale Lautstärke der Alarmsirene beträgt 100 dB, was sehr laut ist und eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Eindringlinge hat.

Die Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam T8EP 8 MP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

Highlights

- Hochauflösendes 8 MP Video bei Tag und Nacht
- H.265/H.264 Videokompression
- PoE (Power-Over-Ethernet)
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Integrierter Scheinwerfer und eine akustische Sirene
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 256 GB zum Speichern des Videos
- IP66 Wasserfest
- Unterstützung von Alexa & Google Assistant

Technische Daten

	Modell	T8EP
Scheinwerfer	Farbtemperatur	4500K
	Sensor	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
Bildsensor	Auflösung	8,0 Megapixel (3840 x 2160)
	Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Strahler)
	Brennweite	4,3 mm
Objektiv	Blende	1,6
	Sichtwinkel	Horizontal: 90,1 °; Vertikal: 46,2 °; Diagonal: 108,5 °
	Bildkomprimierung	H.265/H.264
Video	Auflösung	4K (3840 x 2160) 6 M / 20 fps, 1080P (1920 x 1080) 1M / 25fps, 720P (1280 x 720) 1M / 15fps
	Stream	Dual-Stream
	Bildeinstellung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe sind einstellbar
	Spiegelbildfunktion	drehen und spiegeln
	Nachtmodus	Manueller und automatischer Modus, wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, ist das Nachtsichtbild farbig
	Nachtsicht	Mit 4 IR-LEDs und Scheinwerfer, Nachtsichtbereich bis zu 20 m
	Audio	Eingang / Ausgang
Audiokomprimierung		PCM/AAC
Sirene		Max. 100 dB Alarmsirene
Netzwerk	Ethernet	10/100 Mbit/s RJ45 Port
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam- App), IOS (Foscam- App)
Funktionen	Bewegungserkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Personenerkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Fahrzeugeterkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Benutzerkonten	Drei Ebenen Benutzer Rolle
	Firewall	Unterstützt IP- Filterung
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
	HDR	Verbesserte Bildqualität in komplexen Szenarien
	Zoom	6-facher Digitalzoom
	Zurücksetzen	Zurücksetzen Taste Ist verfügbar
	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google -Assistent
Stromversorgung	Stromanschluss	DC 12 V/1,0 A
	POE-Standard	802.3af
	Stromverbrauch	5 W (max.)
Abmessungen	Abmessung	Ø110 x 100 mm
	Nettogewicht	380 g
Allgemeines	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 ° C (-4 °F bis 104 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
	Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam T8EP Überwachungskamera (weiß)
- Netzwerkkabel
- Schraubensatz
- Kurzanleitung