

Foscam FN8108HE 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder

EAN: 6954836048214

Foscam FN8108HE PoE QHD NVR erlaubt Ihnen dank Power over Ethernet (PoE) - Technologie die Kameras über ein einziges Netzkabel zu verbinden, über welches dann Stromversorgung und Videosignalübertragung erfolgt.



Dieser Netzwerk-Videorekorder unterstützt eine Festplatte mit bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr.

Mit der Option für zeitgesteuerte oder bewegungsgesteuerte Aufnahmen kann noch länger aufgezeichnet werden.

Dieser unterstützt bis zu 8-Kanal Kameras für Live-Vorschau, Aufzeichnung und synchrone Wiedergabe und bietet so einen umfassenden Schutz.

Dieser NVR unterstützt bis zu 5 MP pro Kanal, um die wichtigen Details wie z. B. Gesichtszüge zu erkennen. Er ist auch mit niedrigeren Auflösungen kompatibel, um flexible Anforderungen zu erfüllen.

Foscam FN8108HE unterstützt die Videostream-Komprimierung H.264+ Codec, die die Vorteile von Speicher- und Bandbreiten Einsparungen bei größerer Effizienz bietet und eine qualitativ hochwertige Videovorschau und -aufzeichnung bei niedriger Bitrate ermöglicht.

Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über das Web-Browser oder über eine mobile APP zugreifen.

Highlights

- Bis zu 5 MP pro Kanal Auflösung
- Unterstützt Foscam PoE Netzkameras
- H.264 Komprimierung
- HDMI & VGA Ausgang
- Synchrone Videowiedergabe mit 1 Kanal 5 MP oder 4 Kanälen 1080P
- Zugriff über Smartphone
- Unterstützt ONVIF Protokoll
- USB Anschluss für externen Speicher
- Bewegungserkennung

Technische Daten

Modell	FN8108HE
IP-Video-Eingang	8 Kanal HD IP-Kamera-Eingang
Video-Ausgang	1 x HDMI
VGA-Ausgang	1 x VGA
Display-Auflösung	2560x1440,1920x1080,1440x900,1280x1024,1280x720,1024x768
Aufnahme Auflösung	Bis zu 5 MP pro Kanal (8ch @ 5 MP)
Aufnahmemodus	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung
Komprimierungsformat	H.264+
Synchrone Wiedergabe	1 Kanal 5 MP oder 4 Kanälen 1080P
Wiedergabe-Modus	Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Bildwiedergabe
Festplatte Kapazität	Bis zu 6 TB (<i>Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.</i>)
Schnittstelle für Netzwerk	1 x 10/100 Mbps RJ45-Port
PoE Standard	IEEE 802.3at/af
Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
USB-Schnittstelle	2x USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher
Taste	1 x Ein- / Aus-Taste, 1 x Reset-Taste
Smartphone	iOS, Android, 3G / 4G-Smartphones
Sprache	13 Sprachen (Chinesisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Tschechisch, Niederländisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch)
Stromversorgung	DC 48 V / 2 A
Abmessungen (L * B * H)	234 mm x 234 mm x 52 mm
Netto-Gewicht (g)	660 g
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% ~ 90% nicht kondensierend

Lieferumfang

- Netzwerkkreorder
- USB Maus
- Anschlusskabel
- Netzteil
- Anleitung (nur Englisch)

Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.