

Akku-Schlagschrauber

TD002GD202

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm •
0-3.700 min⁻¹

**Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-
Innensechskant-Werkzeugaufnahme und neuem
Gehäusedesign.**

Starker Akku-Schlagschrauber mit 40 V max.
Robustes Gerät durch den Einsatz von
Aluminiumteilen und Gummipuffern. Dem Anwender
stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten
zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus –
ein Spezialmodus für das Anziehen von
Bohrschrauben. Inkl. LED-Arbeitslicht und
zusätzlichem Leuchtmodus. Mit
Doppelfedermechanismus.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,9 kg

Spezifikationen

- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Mit Motorbremse
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381767859

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



412393-7

Kontaktschutzkappe XGT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



191B36-3 (2x)

Akku BL4025



Optionales Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



412393-7

Kontaktschutzkappe XGT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

