

# Akku- Pendelhubstichsäge

## JV001GD101

XGT • 40V max. • 135 mm • 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel**

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubbeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen. Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	4,6 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Metall	4,8 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 84 x 189 mm
Max. Ausgangsleistung	700 W

**EAN 0088381770323**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Kraftvolles Werkzeug für effektives Arbeiten
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Lichtreduzierfunktion verringert die Blendung bei Benutzung der Säge bei Über-Kopf Arbeiten
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**415524-7**

Spanreißschutz



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**A-85628**

Stichsägeblatt B-10



**A-85737**

Stichsägeblatt B-22



**A-85793**

Stichsägeblatt BR-13



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**191B36-3**

Akku BL4025



**191E07-8**

Schnellladegerät DC40RA

