

Akku-Lüfter

CF003GZ

XGT • 40V max./230V • 38-120 m³/min • 1,6-5,0 m/s

Stufenlos regelbarer Akku-Lüfter mit 450 mm großem Lüfterflügel und automatischer Drehbewegung

Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter. Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar. Kann auf einem MAKPAC befestigt werden. Inklusive Fach für Zubehör bspw. für das mitgelieferte Netzteil.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Luftgeschwindigkeit	1,6 - 5 m/s
Luftvolumen	120 m ³ /min
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	8,49 - 9,7 kg
Durchmesser	450 mm
Produktabmessung (L x B x H)	343 x 633 x 770 mm
Akkutyp	Li-ion
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	~2 - 17 h
Produktgewicht	7,8 kg

Spezifikationen

- Besonders leiser Betrieb
- Leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für eine bequeme Reinigung
- Entwickelt, um rauen Baustellenumgebungen standzuhalten
- Ideal geeignet, um bei heißem Wetter eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381783163

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung

