

Druckluftnagler

AF506

15-50 mm • 18 Ga

Ideal zum Betrieb mit dem Makita Akku-Kompressor 40V max. AC001GZ

Handlicher und leichter Druckluftnagler zum Anschluss bspw. an den Makita Akku-Kompressor AC001GZ. Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Mit gummiertem Handgriff für perfekten Halt. Der Doppelauslösemechanismus sorgt für sichere und präzise Platzierung der Stifte. Die schmale Werkzeugspitze des Naglers eignet sich bspw. für verdeckte Nagelpositionierung.



Technische Details

Betriebsdruck	4,9 - 8,3 bar
Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	100
Winkel der Nägel	0 °
Tiefeneinstellung	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	109 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration	7,6 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm
Produktgewicht	1,3 kg

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl

EAN 0088381870733

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

F-31883

Stauchkopfnagel 25mm



F-31896

Stauchkopfnagel 30mm



F-31902

Stauchkopfnagel 32mm



F-31915

Stauchkopfnagel 35mm



F-31928

Stauchkopfnagel 38mm



F-31944

Stauchkopfnagel 45mm



F-31957

Stauchkopfnagel 50mm



Service

Bedienungsanleitung

