

# Akku-Trennschleifer

## CE002GZ01

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät

Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den Trockenschnitt. Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	127 mm
Max. Scheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	117 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	106 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13,5 - 15,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 272 x 487 mm

EAN 0088381777681

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Besonders geringe Vibrationen schützen den Anwender
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191W53-9  
Adapterring-Set



782037-6  
Steckschlüssel 13-19

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7  
AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

191W53-9  
Adapterring-Set



782037-6  
Steckschlüssel 13-19

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

