

Akku-Rasenmäher

LM003GZ

40V max. • 38 cm • 40 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment. Viel Power und das abgasfrei und besonders leise.

Ein Akku-Rasenmäher mit 40V max. Antrieb für kleine bis mittlere Rasenflächen. Die Schnittbreite beträgt 38 cm und der Grasfangsack fasst 40 Liter. Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus. Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen. Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen. Mit Wet Guard.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Max. Ausgangsleistung	740 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	780 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16,5 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Mähen	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	90 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm

EAN 0197050000613

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkukapazität, zu hoher Temperatur und Überlast
- XPT/IPX4-kompatibel
- Kann platzsparend hochkant gelagert werden
- Einfache Bügelhöhenverstellung



Weitere Informationen