

# Akku-Vertikutierer

## UV001GZ

XGT • 40V max. • 38 cm • 50 l

**Akku-Vertikutierer mit einer Arbeitsbreite von 38 cm. Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.**

Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege. Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar. Der großzügige Grasfangsack fasst 50 Liter. Die großen 180 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund. Mit Wet Guard.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlaufdrehzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	38 cm
Kapazität	50 L
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	550 x 680 x 640 mm

**EAN 00197050000545**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

1913J7-6  
Lüfterwalze



782223-9  
Steckschlüssel SW10



## Service

Explosionszeichnung

