

# Akku-Erdbohrer

## DDG461Z

2x18V • 200 mm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

**Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehmboden**

Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc. Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung. 0-1.400 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden. Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer.



### Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,0 - 7,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm
Akkutyp	Li-ion

### Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381783668**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191P11-3  
Griff-Set



783204-6  
6-kant-Stiftschlüssel



783207-0  
6-kant-Stiftschlüssel



922453-2  
Innen-6-kant-Schraube M8x30

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

