

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

**Artikelnummer:** 107100

**Kurzbeschreibung:** Crimpzange POWER-CRIMP twist, Gesenk drehbar, AE 0,14-16mm<sup>2</sup>

**Langbeschreibung:** Die POWER-CRIMP twist ist ein Presswerkzeug für Aderendhülsen nach DIN 46228. Sie arbeitet selbstjustierend und eignet sich für den Querschnittsbereich 0,14 - 16 mm<sup>2</sup> bei Einzeladerendhülsen und 2 x 0,5 - 2 x 6 mm<sup>2</sup> bei Zwillingsaderendhülsen. Die POWER-CRIMP twist bietet ein drehbares Gesenk, welches für jede Arbeitssituation ideal anpassbar ist, da das Gesenk auf eine seitliche oder frontale Zuführung der Aderendhülse eingestellt werden kann. Der kompakte Zangenkörper hat eine kleine Öffnungsweite, um bei jeder Pressung ein ergonomisches Handling zu gewährleisten. Zudem garantieren die rutschfesten Handgriffe ein sicheres Arbeiten bei verschiedensten Bedingungen.

**Hersteller:** CIMCO

**Herstellertypbezeichnung:** 107100

**EAN/GTIN:** 4021103100769

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-9.0

**Gruppe:** Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Geeignet für	Aderendhülsen	
Pressform	sonstige	
Querschnitt	0.14 16	
AWG-Bereich	-	
Länge	180	
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	true	
Ausführung/Betätigung	mechanisch	
Einsätze auswechselbar	false	
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	-	
Mit automatischem Rücklauf	true	
Zykluszeit	-	
Presskraft	-	