

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Artikelnummer: 101891

Kurzbeschreibung: Presszange WM-Pressung 10 - 120 mm²

Langbeschreibung: Presszange mit drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder. WM-Pressprofil für Querschnitte 10-120 mm². Freigabe für Leiterklasse 2, 5 und 6 nach IEC 60228

Hersteller: CIMCO

Herstellertypbezeichnung: 101891

EAN/GTIN: 4021103096246

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-9.0

Gruppe: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Merkmal	Wert	Einheit
Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder	
Pressform	sonstige	
Querschnitt	10 120	
AWG-Bereich	-	
Länge	652	
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	false	
Ausführung/Betätigung	mechanisch	
Einsätze auswechselbar	false	
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1	
Mit automatischem Rücklauf	false	
Zykluszeit	-	
Presskraft	-	