



PRODUKTBESCHREIBUNG

Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm

Einbauhöhe 2 HE

Statische Traglast 15 kg

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Fachboden

Typ: Geräteträger

Farbe: Hellgrau

Farbecode: RAL 7035

Breite (mm): 430 mm

Tiefe: 400 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Schroff 19-Zoll-Geräteträger mit 10 kg Tragfähigkeit hilft dem Rack Manager bei der Angleichung von kritischer Ausrüstung im Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.