



## LED Tube C T8

### Mains & Magnetic 1200 16W 830

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T8 CORE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/24W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (2200 – 3600lm) erhältlich ist. Über ein magnetisches Vorschaltgerät lässt sie sich direkt an die Netzspannung anschließen. Mit einem Abstrahlwinkel von 200° leuchtet sie ihre Umgebung homogen aus. Dabei ist sie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für nachhaltige Einsätze wie gemacht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Art. Nr.                     | 1007784             |
| Sockel                       | G13                 |
| Leuchtmitteltyp              | LED T26             |
| IP Code                      | IP20                |
| Dimmbar                      | Ja                  |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt     |
| Nennspannung                 | 220-240V ~50/60Hz V |
| Gewichteter Verbrauch        | 16 kWh/1000h        |
| Wattage                      | 16 W                |
| minimale Umgebungstemperatur | -30 °C              |
| maximale Umgebungstemperatur | 55 °C               |
| Lumen                        | 2200 lm             |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin         |
| Farbe                        | weiß                |
| CRI                          | 80                  |
| Lumen                        | 0.96 lm             |
| Binning                      | 6 SDCM              |
| Lebensdauer                  | 50000 h             |
| Schaltzyklen                 | 100000              |
| Risikogruppe                 | 1                   |
| Länge                        | 121 cm              |
| Breite                       | 2.8 cm              |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 1679786 |  |
|---------|---|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Höhe</b>          | 121 cm   |
| <b>Tiefe</b>         | 2.8 cm   |
| <b>Durchmesser</b>   | 2.8 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>  | 0.21 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.225 kg |