

LED Tube C T8

Mains & Magnetic 1200 16W 840

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T8 CORE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/24W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (2200 – 3600lm) erhältlich ist. Über ein magnetisches Vorschaltgerät lässt sie sich direkt an die Netzspannung anschließen. Mit einem Abstrahlwinkel von 200° leuchtet sie ihre Umgebung homogen aus. Dabei ist sie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für nachhaltige Einsätze wie gemacht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007785
Sockel	G13
Leuchtmitteltyp	LED T26
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt
Nennspannung	220-240V ~50/60Hz V
Gewichteter Verbrauch	16 kWh/1000h
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	55 °C
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	100000
Risikogruppe	1
Länge	121 cm
Breite	2.8 cm

Lichtquelle

1679791	
---------	---

Höhe	121 cm
Tiefe	2.8 cm
Durchmesser	2.8 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Bruttogewicht	0.225 kg