



## LED Tube C T8

### Mains & Magnetic 1500 24W 865

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T8 CORE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/24W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (2200 – 3600lm) erhältlich ist. Über ein magnetisches Vorschaltgerät lässt sie sich direkt an die Netzspannung anschließen. Mit einem Abstrahlwinkel von 200° leuchtet sie ihre Umgebung homogen aus. Dabei ist sie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für nachhaltige Einsätze wie gemacht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007789
Sockel	G13
Leuchtmitteltyp	LED T26
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt
Nennspannung	220-240V ~50/60Hz V
Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	55 °C
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	6500 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	100000
Risikogruppe	1
Länge	151 cm
Breite	2.8 cm

## Lichtquelle

1679796	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Höhe</b>	151 cm
<b>Tiefe</b>	2.8 cm
<b>Durchmesser</b>	2.8 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.27 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.289 kg