



- HD Smart LED TV mit Google TV
- Smart Portal\* (Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm.)
- Google Play Store zum Laden von Apps
- Google Assistent für Sprachsteuerung
- Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- USB-, LAN-Anschluss und WiFi

Erlebe komplett neue Maßstäbe mit der neuen iGoo-TV Serie von DYON. Steige in die Welt von Google TV ein und genieße die komplette Vielfalt. Überzeuge dich von der modernen und offen Menügestaltung im Smart Portal. Lege Nutzerprofile an, begrenze und verwalte diese ganz einfach am Fernsehgerät. Verschwende keine Zeit und genieße die volle Unterhaltung mit den vorinstallierten Apps wie z. B. Netflix, Disney+ oder Prime Video. Über den Google Playstore können weitere Apps wie WOW, JOYN, RTL+ kinderleicht heruntergeladen werden. Greife auf tausende Apps zu. Mit den Schnellasten der mitgelieferten Bluetooth Fernbedienung können die Streamingdienste Netflix, Disney+, Prime Video und Youtube einfach und schnell gestartet werden. Gestalte die Navigation noch einfacher. Der integrierte Google Sprachassistent unterstützt beim Suchen von Apps, Filmen und deiner Lieblingsmusik. Durch die eingebauten USB-Anschlüsse können Bilder mit der Familie und Freunden geteilt werden. Der integrierte Triple Tuner sorgt für die richtige Empfangsart von Kabel- (DVB-C), SAT- (DVB-S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB-T2). Lass dich von der neuen iGoo-TV Serie begeistern und erlebe maximale Unterhaltung hautnah.

### Technische Daten

<b>Bildschirmgröße</b>	32 Zoll	80 cm
<b>Bildschirmauflösung / -format</b>	1366 x 768 (720p)	16:9
<b>Helligkeit / Kontrast</b>	180 cd/m <sup>2</sup>	1200:1
<b>HDR Unterstützung</b>	Nein	
<b>Reaktionszeit</b>	8 ms	
<b>Farben</b>	16.7 Mio	
<b>Blickwinkel</b>	H:178°, V:178°	
<b>HDMI-Spezifikationen</b>	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
<b>Smart Funktionen</b>	Netflix, Prime Video, HbbTV, Google Play Store zum Herunterladen von Apps, Google Assistant	
<b>Media Funktionen</b>	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
<b>PVR Funktion</b>	Nein	
<b>Lautsprecherausgang</b>	2 x 8 Watt (Stereo)	
<b>Stromversorgung</b>	100V – 240V; 50/60 Hz	
<b>Steckertyp</b>	Typ C (CEE 7/16) "Euro"	
<b>Wandhalterung</b>	100 x 100 mm	
<b>TV Funktionen</b>	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
<b>Hotel Modus</b>	Nein	
<b>HD DVB-C</b>	Demodulation: 16 - 256QAM	
<b>HD DVB-S2</b>	Unterstützt bis zu DISEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264	
<b>HD DVB-T/-T2</b>	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
<b>Analog TV</b>	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'	
<b>Fernbedienung</b>	Bluetooth	
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E	

### Anschlüsse

<b>HDMI-Schnittstellen</b>	2x (1x mit ARC/CEC)			
<b>USB-Schnittstellen</b>	2x			
<b>AV/Mini AV/Mini YPbpr/Ypbpr</b>	Ja	Ja	Nein	Nein
<b>VGA-Schnittstelle</b>	Nein			
<b>Audio Ausgänge</b>	Kopfhörer (3,5mm) / Digital (Koax)			
<b>CI+ Schnittstelle</b>	Ja			
<b>Netzwerk</b>	RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz			
<b>Bluetooth</b>	Ja			
<b>LNB-Eingang (DVB-S2)</b>	Ja			
<b>Antenneneingang (DVB-T2/-C)</b>	Ja			

### Logistische Daten

<b>Lieferumfang</b>	DYON iGoo-TV 32H , Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)		
<b>Abmessung (ohne Standfuß)</b>	732 x 88 x 433 mm		
<b>Abmessung (mit Standfuß)</b>	732 x 190 x 478 mm		
<b>Produktgewicht</b>	3.4 kg		
<b>Abmessung Verpackung</b>	795 x 130 x 490 mm		
<b>Gesamtgewicht</b>	5.3 kg		
<b>Artikelnummer</b>	D800230		
<b>EAN</b>	4260552544193		
<b>UVP</b>	329,99 €		