



- Full-HD Smart LED TV mit Google TV
- Smart Portal* (Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm.)
- Google Play Store zum Laden von Apps
- Google Assistent für Sprachsteuerung
- Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- USB-, LAN-Anschluss und WiFi

Erlebe komplett neue Maßstäbe mit der neuen iGoo-TV Serie von DYON. Steige in die Welt von Google TV ein und genieße die komplette Vielfalt. Überzeuge dich von der modernen und offen Menügestaltung im Smart Portal. Lege Nutzerprofile an, begrenze und verwalte diese ganz einfach am Fernsehgerät. Verschwende keine Zeit und genieße die volle Unterhaltung mit den vorinstallierten Apps wie z. B. Netflix, Disney+ oder Prime Video. Über den Google Playstore können weitere Apps wie WOW, JOYN, RTL+ kinderleicht heruntergeladen werden. Greife auf tausende Apps zu. Mit den Schnellasten der mitgelieferten Bluetooth Fernbedienung können die Streamingdienste Netflix, Disney+, Prime Video und Youtube einfach und schnell gestartet werden. Gestalte die Navigation noch einfacher. Der integrierte Google Sprachassistent unterstützt beim Suchen von Apps, Filmen und deiner Lieblingsmusik. Durch die eingebauten USB-Anschlüsse können Bilder mit der Familie und Freunden geteilt werden. Der integrierte Triple Tuner sorgt für die richtige Empfangsart von Kabel- (DVB-C), SAT- (DVB-S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB-T2). Lass dich von der neuen iGoo-TV Serie begeistern und erlebe maximale Unterhaltung hautnah.

Technische Daten

Bildschirmgröße	40 Zoll	100 cm
Bildschirmauflösung / -format	1920 x 1080 (1080p)	16:9
Helligkeit / Kontrast	220 cd/m ²	5000:1
HDR Unterstützung	Nein	
Reaktionszeit	8 ms	
Farben	16.7 Mio	
Blickwinkel	H:178°, V:178°	
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
Smart Funktionen	Netflix, Prime Video, HbbTV, Google Play Store zum Herunterladen von Apps, Google Assistant	
Media Funktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
PVR Funktion	Nein	
Lautsprecherausgang	2 x 8 Watt (Stereo)	
Stromversorgung	100V – 240V; 50/60 Hz	
Steckertyp	Typ C (CEE 7/16) "Euro"	
Wandhalterung	200 x 200 mm	
TV Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
Hotel Modus	Nein	
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM	
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DISEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264	
HD DVB-T/-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'	
Fernbedienung	Bluetooth	
Energieeffizienzklasse	F	

Anschlüsse

HDMI-Schnittstellen	3x (1x mit ARC/CEC)			
USB-Schnittstellen	2x			
AV/Mini AV/Mini YPbpr/Ypbpr	Ja	Ja	Nein	Nein
VGA-Schnittstelle	Nein			
Audio Ausgänge	Kopfhörer (3,5mm) / Digital (Koax)			
CI+ Schnittstelle	Ja			
Netzwerk	RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz			
Bluetooth	Ja			
LNB-Eingang (DVB-S2)	Ja			
Antenneneingang (DVB-T2/-C)	Ja			

Logistische Daten

Lieferumfang	DYON iGoo-TV 40F, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)		
Abmessung (ohne Standfuß)	899 x 87 x 511 mm		
Abmessung (mit Standfuß)	906 x 211 x 561 mm		
Produktgewicht	5.4 kg		
Abmessung Verpackung	1014 x 150 x 622 mm		
Gesamtgewicht	8.2 kg		
Artikelnummer	D800231		
EAN	4260552544209		
UVP	369,99 €		