

Kolbenkompressor

590-200 S-TECH CM3 - 230 V

AEROTEC

Artikelnummer ▼

25125911

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AEROTEC
TECH

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	115 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✗
Breite	n/a	Nettogewicht	110 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260695514664	84144010	Stück

Beschreibung ▼

Die TECHLINE Modelle verfügen über eine geschützte Druckanzeige und Regeleinheit. Die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigen Druckregler in der Konsole verstaut. Somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick, außerdem schützt die Stahlkonsole aktiv vor Beschädigungen.

Der Zusatz S bedeutet, dass der Kompressor mit einem neuen Ansaugfiltersystem ausgestattet ist, welches die Ansaugeräusche auf ein Minimum reduziert.

Dadurch wird eine sehr angenehme Geräuschkulisse erreicht.

Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsam laufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern und Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1440 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	480 mm
Höhe (Produkt) ca.	1130 mm	Gewicht (Netto) ca.	110 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Antriebsmotor	Elektromotor	Abgabeleistung	2,2 kW
Geräuschemission			
Schallleistungspegel Lw	92 dB(A)	Schalldruckpegel Lp	73 dB(A)
Kompressor			
Ansaugleistung ca.	405 l/min	Füllleistung ca.	260 l/min
Anzahl der Zylinder	2	Anzahl der Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	1100 min ⁻¹		
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	10 bar	Behälterinhalt	200 l

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.