Kolbenkompressor

820-500 - 10 bar

Artikelnummer
25150000

Marke
AEROTEC

Verfügbarkeit
Lieferzeit auf Anfrage

Katalogverzeichnis
Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Stationäre Kolbenkompressoren »
AEROTEC, vertikal

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	96,873 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	n/a	Nettogewicht	92,26 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Italien	4260695515234	n/a	Stück

Beschreibung
Merkmale:

- Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der Allrounder für die Werkstatt mit große, Kesselvolumen
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 2 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieeinsatz

© 2023 pro)SALES GmbH

Medieninformationen



Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	2270 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	860 mm
Höhe (Produkt) ca.	1710 mm	Gewicht (Netto) ca.	235 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Antriebsmotor	4,5 kW		
Geräuschemission			
Schallleistungspegel Lw	97 dB(A)	Schalldruckpegel Lp	78 dB(A)
Kompressor			
Ansaugleistung ca.	750 l/min	Füllleistung ca.	550 l/min
Verdichter Drehzahl	1000 min^{-1}		
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	10 bar	Behälterinhalt	500 l

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.