

Kältetrockner AERODRY PRO 3100



Artikelnummer ▼

25400090

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Druckluftaufbereitung »
Drucklufttrockner » Kältetrockner »
AEROTEC Aerodry

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	1,575 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	n/a	Nettogewicht	1,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260695514763	84149000	Stück

Beschreibung ▼

Merkmale:

- Die passende Lösung für Ihren Kompressor
- Perfekter Entzug des Kondensats aus der Druckluft, somit bester Schutz vor Korrosion
- umweltfreundliches Kältemittel R513a
- Minimierter Druckabfall führt zu unmittelbaren Energieeinsparungen.
- Die effiziente Konstruktion ist Grundlage für den kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Verfügt über einen Edelstahl-Demister zur sicheren Abscheidung
- Inklusive niveauregulierten Kondensat-Ablass

Dank der Klicksystem Abdeckungen kann jedes Seitenteil ohne Werkzeug schnell und einfach entriegelt werden.
Es herrscht ein konstanter Drucktaupunkt innerhalb des Betriebsbereiches.
Die Trockner sind serienmäßig inkl. Vor und Feinstfilter. Somit entstehen geringere Installationskosten für die Norm ISO 8573-1 / 1.4.1
Der Filterwechselintervall wird in der Steuerung angezeigt.

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftvolumenstrom l/min	3160 l/min	Höchstdruck	16 bar
Luftanschluss	3/4 "	Leistungsaufnahme	0,68 kW
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	473 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	453 mm
Höhe (Produkt) ca.	832 mm	Gewicht (Netto) ca.	55 kg
Betriebsbedingungen			
Max. Drucklufteintrittstemperatur t1	60 °C	Umgebungstemperaturbereich ta	4 – 50 °C
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Referenzbedingungen nach DIN / ISO 7183			
Drucktaupunkt tpd	3 °C		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.