

Automatik Schlauchtrommel

Aero PRO 16

Druckluft-Schlauchtrommel in Industriequalität mit automatischem Rücklauf



Artikelnummer ▼

25850020

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Druckluft- und
Energieverteilung » Schläuche und
Werkstattausrüstung » Schlauchaufroller »
Aerotec

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	408 mm	Bruttogewicht	8,925 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	198 mm	Nettogewicht	8,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	3 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Taiwan	4260651037237	39173900	Stück

Beschreibung ▼

- Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird
- Bruchfestes PP-Kunststoffgehäuse 180° schwenkbar
- Kunststoffgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher
- Stabile Wandhalterung
- Mit hochflexiblem PU-Gewebe-Schlauch
- Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
- Fertig montiert und sofort einsatzfähig

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Schlauch Innendurchmesser	9,5 mm	Schlauch Außendurchmesser	13 mm
Schlauchlänge	16 m	Anschlussschlauch Länge	1 m
Betriebsdruck	30 bar	Anschlussgewinde Durchmesser	¼ "
Anschlussgewinde Typ	Standard SK Nippel		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	408 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	198 mm
Höhe (Produkt) ca.	355 mm	Gewicht (Netto) ca.	8 kg

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

