



## Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt
Bemessungsstrom	16 A
Verpackungstyp	Flowpack
Farbton	Weiß

## Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Montage des Produkts	Bündig
Leistungsbereich	3.680 W
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Aufzugsendpunkte
Anzahl der Kabel	2 Kabel(n) 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelsteifigkeit	Flexibel Fest Robust verdrillt
Drahtabsolierungslänge	13,0 mm
Material	ABS + PC: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitmaterial	Kupfer
Befestigung	Schrauben oder Krallen 51...69 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Projektierungstiefe	10 mm
Menge pro Satz	1
Produktgewicht	0,069 kg

## Montage

Normen	IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	TSE VDE Aenor
Schutzart (IP)	IP20

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	69 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	761 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	9,132 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>