



Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	TV-Anschluss
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Typ der TV-Steckdose	Zwischensockel (Durchgang)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Für Baureihe Verteilungssysteme
Verpackungstyp	Flowpack

Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Anzahl der Steckdosen	1
TV-Stecker	Stecker IEC 9,52 mm
Abschwächung	8 dB
DC-Stromfluss	Nein
Anzahl pro Zeile	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Krallen 51...80 mm
Farbton	Weiß
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Projektierungstiefe	10 mm
Produktgewicht	0,075 kg

Montage

Gütesiegel	CE
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,1 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	900 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm

VPE 2 Gewicht	9,5 kg
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	11,4 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja