



Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Telefonbuchse
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Telefonanschluss Typ	RJ11 (4 Kontakte)
Typ der Telefonsteckdose	RJ11 (6 Kontakte)
Farbton	Weiß
Verpackungstyp	Flowpack

Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Kabelsteifigkeit	Flexibel Fest
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol); Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Krallen 51...80 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Projektierungstiefe	9 mm
Produktgewicht	0,049 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,1 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	640 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	720 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm

VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	8,64 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja