



Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Geräteanwendung	Kommunikation
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Art der Kabelabschirmung	UTP
Typ der Datensteckdose	RJ45
Farbton	Weiß
Verpackungstyp	Flowpack
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Anschlusstyp	RJ45
Anzahl der Steckdosen	1
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Anschlüsse - Klemmen	IDC
Anzahl der Kabel	1 Kabel(n)
Kabelsteifigkeit	Fest
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Krallen51...80 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Projektiertiefe	9 mm
Produktgewicht	0,051 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,1 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	660 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	740 g

VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	8,88 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja