



### Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Geräteanwendung	Kommunikation
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Art der Kabelabschirmung	UTP
Typ der Datensteckdose	RJ45
Verpackungstyp	Flowpack
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

### Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Anschlusstyp	RJ45
Anzahl der Steckdosen	2
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Anschlüsse - Klemmen	IDC
Anzahl der Kabel	2 Kabel(n)
Kabelsteifigkeit	Fest
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Krallen51...80 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Projektierungstiefe	9 mm
Produktgewicht	0,058 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,1 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	730 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	810 g
VPE 3 Art	S04

VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	9,72 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>