



Hauptmerkmale

Produktbereich	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	1fach
Verpackungstyp	Flowpack
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	1fach
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	83 mm
Breite	83 mm
Tiefe	9 mm
Projektierungstiefe	9 mm
Produktgewicht	0,012 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	13 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	468,99 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,44182 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------