



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	3fach
Verpackungstyp	Flowpack
Installationsrichtung	Horizontal
Farbton	Weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	3fach horizontal
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	83 mm
Breite	225 mm
Tiefe	9 mm
Projektierungstiefe	9 mm
Produktgewicht	0,027 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	22,5 cm
VPE 1 Gewicht	29,5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	519,75 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,67775 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------