

LogiLink®

Bluetooth TWS Lautsprecher

Art.-Nr.: SP0058



Rockparty mit hypnotischem Sound

Dieser Bluetooth TWS-Lautsprecher liefert unglaublichen Sound mit verstärkten Bässen, kabelloser Stereokopplung und atemberaubender Lichtshow. Nehmen Sie die Party mit, wohin Sie auch gehen.



Einfach zu transportieren

 **Bluetooth 5.0**



FM-Radio



microSD-Karte



USB-Eingang



EQ-Sound-Effekte



Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku

Immervier Stereoklang, der satter und lauter ist, als Sie es erwarten!

Keine Verbindungsabbrüche

Die Bluetooth 5.0-Technologie ermöglicht ein schnelleres Pairing ohne Signalabbrüche und sorgt so für ein stabiles und nahtloses Hörerlebnis.

Atemberaubender Stereo-Sound

Der Lautsprecher erzeugt einen 10-W-Stereoklang mit verstärkten Bässen, straffen Mitten und kristallklaren Höhen ohne Verzerrungen bei jeder Lautstärke.

Mit einer Taste in den benutzerdefinierten Bassmodus

Präzise EQ-Einstellung (Normal/Pop/Rock/Jazz/Country) zum Umschalten zwischen fünf verschiedenen Equalizer-Einstellungen. Dadurch können Sie entweder die Stimme verstärken oder zusätzliche Basseffekte erzielen.

Beleuchten Sie Ihre Party

Das helle Licht sorgt mit 3 Lichtmodi für eine wunderbare Atmosphäre. Es spielt passend zum Rhythmus mit und strahlt dabei ein Licht aus, das fast schon eine futuristische Partyatmosphäre erzeugt.



microSD Karteneingang
 Micro-USB Ladeanschluss
 Power Aus/An
 USB-Eingang



Modus Taste
 Play/Pause/
 FM-Radio
 Scan Taste

LED Modus
 EQ Modus
 VOL+
 VOL-
 Zurück/
 Nächster Titel

Bass-Rock Partys mit tiefem Bass!



TWS
Funktion



Zwei koppeln, lauter feiern

Unterstützt die True Wireless Stereo Technologie (TWS) und ermöglicht die Synchronisierung von 2 Lautsprechern über Bluetooth für ein besseres Klangerlebnis. So können Sie jeden Raum mit einem satteren Klang bei hoher Lautstärke in der Partynacht füllen.



Bequem als
Smartphone-Ständer
zu verwenden.

Bluetooth Version	5.0
Verbindung	Bluetooth + USB 2.0 flash + microSD-Karte + FM-Radio + DC-Eingang
Frequenzbereich	2,402–2,480 MHz
Übertragungsleistung	1,61 mW
Reichweite	Bis zu 10 m
Akku-Kapazität	3,7 V Lithium-Ionen, 1800 mAh
LED-Anzeige	LED-Anzeige für Strom und Verbindung
Leuchten	3 RGB-Farben
Ladedauer	5 Stunden
Wiedergabedauer	Ca. 2,5 Stunden (bei 100 % Lautstärke)
Standby-Zeit	Ca. 27 Stunden
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Speicherkartenkapazität	Bis zu 64 GB
Unterstützung des USB-Typs	USB Flash Drive
USB-Standard	USB 2.0
Max. USB-Kapazität	Bis zu 64 GB
FM-Radio	87,5 MHz–108 MHz
Unterstütztes Audioformat	MP3
Aufladeanschluss	Micro-USB (Buchse)
True Wireless Stereo (TWS)	Ja
Ein/Aus-Schalter	Ja
Bedienelemente	RGB-LED/EQ/VOL+ -/Play/Scan/Modus-Tasten
EQ-Modus	Normal/Pop/Rock/Jazz/Country
Signal-Rausch-Verhältnis	≥80 dB
THD (Harmonische Gesamtverzerrung)	≤10 %
Lautsprecherleistung	10 W
Lautsprecherdurchmesser	3 inch/76,2 mm
Lautsprecherempfindlichkeit	94,9±3 dB
Lautsprecher-Impedanz	3 Ω
Frequenzreaktion	100–5000 Hz
Frequenzbereich	92–15 KHz
Stromverbrauch (max.)	10 W
Stromver. Standby-Modus	Ca. 0,5 W
Farbe	Schwarz



SP0058



Made in China

Betriebstemperatur	-10–40° C
Luffeuchtigkeit bei Lagerung	20–75 % RH (keine Kondensation)
Arbeitstemperatur	-10–40° C
Luffeuchtigkeit bei Betrieb	20–75 % RH (keine Kondensation)
Abmessung	16x14,5x22,5 cm
Gewicht	856 g
Kompatible Betriebssysteme	Windows/Mac/iOS/Android/Chrome OS
Geeignet für	Computers/Laptops/Smartphones/Tablets

Verpackungsinhalt:

- » 1x Bluetooth TWS Lautsprecher
- » 1x USB-Ladekabel
- » 1x Gebrauchsanweisung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 164x160x230 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,132 kg
- » Maße VPE: 660x470x507 mm
- » Menge VPE: 24 Stück
- » Gewicht VPE: 1,2 kg



SP0058



4 052792 066326

Made in China