

3001025 AXAGON ADE-SR Netzwerkadapter 1000 MBit/s LAN (10/100/1000 MBit/s), USB 3.0

Eingang

Schnittstelle USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

Geschwindigkeit 5000 / 480 / 12 / 1.5 Mbit/s (super / high / full / low speed)

Stecker USB A-Typ Männchen (am Kabel)

Kabel 15 cm, fest

Ausgang

Schnittstelle Ethernet

Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s

Stecker RJ-45

Kompatibilität IEEE 802.3ab 1000Base-T

Kompatibilität IEEE 802.3u 100Base-TX

Kompatibilität IEEE 802.3 10Base-T

Unterstützte Eigenschaften

Steuerung der Bandbreite ja (IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding & decoding)

Virtual LAN ja (IEEE 802.1Q VLAN tagging)

Wake on LAN ja (inkl. AMD Magic Packet, Microsoft Wake-up frame)

Plug and Play ja

Hot Plug ja

Weitere Eigenschaften

Anzeige orange LED - Datenübertragung (blinkt)

Anzeige grüne LED - Netzanschluss (leuchtet dauerhaft)

Chipset Realtek RTL8153

Maße 61 x 25 x 17 mm

Gewicht 23 g (inkl. USB-Kabel)

Stromversorgung

über den Bus ja (USB Bus Power)

OS-Unterstützung

MS Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (alle 32- und 64-Bit-Versionen)

MS Windows Server 2016 / 2012 / 2008 / 2003 (alle 32- und 64-Bit-Versionen)

Mac OS X 10.6 und höher

Linux 2.6.14 Kern und höher

Android alle Versionen (! - Unterstützung beim Hersteller des Android-Gerätes überprüfen)