

essenza<sup>mini</sup>

EAN: 8004399332065

Farbe: Lime

Stiftung  
Warentest

test

GUT (2,0)

De'Longhi Nespresso  
Essenza Mini EN85Im Test: 13 Portions-  
Kaffeemaschinen11x gut  
2x befriedigendAusgabe 08/2020  
www.test.de

20DB85

## KOMPAKTE ABMESSUNG

Sehr kompakt benötigt die Essenza Mini nur eine kleine Stellfläche und findet so in jedem Haushalt seinen Platz.



## LEISTUNGSSTARK

So klein und doch so leistungsstark brüht die Essenza Mini Espresso und Lungo mit 19bar Pumpendruck.



## INDIVIDUELLE EINSTELLUNG

Über 2 Direktwahltasten können Espresso und Lungo zubereitet werden. Die Tassen-füllmenge kann pro Taste individuell programmiert werden.



## ENERGIESPAREND

Nach nur 3 min nach dem letzten Tassenbezug schaltet sich die Essenza Mini in den Eco Modus. Wird sie nicht erneut aktiviert, schaltet sie sich 9 min nach dem letzten Tassenbezug vollständig ab.



## LEISTUNG

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- 19 bar Pumpendruck
- Thermoblock-Heizelement: schnelles Aufheizen in nur 25 sek.
- Einfaches Einlegen der Kapsel und Kapselauswurf
- Kapselbehälter für ca. 6 gebrauchte Kapseln
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco-Modus 3 min. nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 min. nach dem letzten Tassenbezug

## KOMFORT

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- Flow Stop Funktion: automatische und programmierbare Kaffeemenge
- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- Voreingestellte Mengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
- Abnehmbarer 0,6 l Wassertank
- Aufklappbare Tassenabstellfläche für Tassen mit bis zu 12 cm Höhe

## GETRÄNKE

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo

## HYGIENE

- Abtropfschale und Kapselbehälter zur einfachen Reinigung mit warmen Wasser herausnehmbar



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (BxTxH)	mm	110*325*205
Gewicht	kg	2,3
Eingangsleistung	W	1260
Spannung/Frequenz	V~Hz	220/240~50/60
Fassungsvermögen Wassertank	l	0,6
EAN Code		8004399332065