

FUSE KNIT BLACK WNS LOW S1P ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.393.0



- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, vegan, Microbaser Osenelement- und Vorderekkenschutz
- Schaft: SAFETY KNIT®, FUSE.TEC® Elemente
- Futter: BreathActive Funktionsfütter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE Triple Density - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort.
- Farbe: schwarz-lime
- Größen: 36 - 42

Ebenfalls erhältlich:



DEFINE WNS LOW
64392.0



FUSE KNIT BLUE WNS LOW
64393.0



RUBBER SOLE MOTION

Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist von den neuesten Lauschuhttechnologien inspiriert. Das Anti-Slip-Sohlenprofil mit diagonal verlaufenden, breiten Flecken und unterschiedlich geformten Stellen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Bodenkontakt (SRC).



TORSION CONTROL ELEMENT

Das TPU Torsionskontroll-Element in der Sohlenmitte unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes und sorgt für mehr Stabilität.



IMPULSE.FOAM® ZWISCHENSOHLE

Ultimativer Komfort an langen Arbeitstagen. Die innovative Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in 2 unterschiedlichen Dichten reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität.



SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT - Das hochflexible Textilgewebe passt sich perfekt dem Fuß an und sitzt wie eine Socke. Der Schaft aus SAFETY KNIT®, einer Mischung aus hochwertiger Synthetik-Fasern, bietet trotz seiner hohen Flexibilität eine enorme Widerstandsfähigkeit sowie gute Atmungsaktivität.