



## NOBLO® SPOT

**Schienensystem Set, rund, 2700K, 19W, Phasenabschnitt, 32°, schwarz**

Mit dem NOBLO® SPOT Schienensystem Set erhalten Sie alles, was es für den perfekten Start braucht. Das in mehreren Farbversionen erhältliche Set beinhaltet zwei Schienenstücke, einen zentralen Anschluss, zwei Endkappen sowie drei NOBLO® SPOTS der neuesten Generation: Hochwertig aus Aluminium gefertigte Strahler mit einem verbesserten CRI-Wert (CRI>90), einer Lumenleistung bis zu 126 lm/W und einer erhöhten Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Ganz klar: Mit den neuen NOBLO® SPOTS entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Erlebnis Licht.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007673
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	3.5 A
Dauer Einschaltstrom	120 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	32 °

## Lichtquelle



Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	200 cm
Breite	5 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	1.926 kg