



LED Tube C T5

Mains 1500 34W 830

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T5 CORE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/26W/34W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (3600 – 5100lm) erhältlich ist. Die LED-Lampen werden direkt an 230V angeschlossen. Mit einem Abstrahlwinkel von 200° leuchtet sie ihre Umgebung homogen aus. Dabei ist sie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für nachhaltige Einsätze wie gemacht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007799
Sockel	G5
Leuchtmitteltyp	T16
IP Code	IP20
Nennspannung	220-240V ~50/60Hz V
Gewichteter Verbrauch	34 kWh/1000h
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	4700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	100000
Risikogruppe	1
Länge	146 cm
Breite	1.9 cm
Höhe	146 cm
Tiefe	1.9 cm

Lichtquelle

1679810	
---------	---

Durchmesser	1.9 cm
Nettogewicht	0.17 kg
Bruttogewicht	0.182 kg