

## LED Tube C T5


Mains 1500 34W 865

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T5 CORE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/26W/34W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (3600 – 5100lm) erhältlich ist. Die LED-Lampen werden direkt an 230V angeschlossen. Mit einem Abstrahlwinkel von 200° leuchtet sie ihre Umgebung homogen aus. Dabei ist sie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für nachhaltige Einsätze wie gemacht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007801
Sockel	G5
Leuchtmitteltyp	T16
IP Code	IP20
Nennspannung	220-240V ~50/60Hz V
Gewichteter Verbrauch	34 kWh/1000h
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	5100 lm
Lichtfarbtemperatur	6500 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	100000
Risikogruppe	1
Länge	146 cm
Breite	1.9 cm
Höhe	146 cm
Tiefe	1.9 cm

## Lichtquelle

1679813		<b>Durchmesser</b>	1.9 cm
		<b>Nettogewicht</b>	0.17 kg
		<b>Bruttogewicht</b>	0.182 kg