

Highlights

- **3 Geschwindigkeitsstufen**
niedrig, mittel, hoch
- **Interne Schwenkfunktion**
Die Schwenkfunktion verteilt die gekühlte Luft optimal in alle Bereiche des Raumes.
- **Luftreiniger**
Die angesaugte Luft wird durch den Filter gewaschen. Staub, Pollen, Milben sowie Bakterien und unangenehme Gerüche werden dadurch aus der Luft herausgefiltert.
- **Anion**
Ionisatoren in Luftreinigern erzeugen negativ geladene Ionen (Anionen), die sich mit positiv geladenen Schmutzpartikeln in der Raumluft zu größeren Clustern verbinden
- **45 Liter Wassertank**
Betrieb bis zu 15 Stunden möglich.



Dieser leistungsstarker Luftkühler ist der Schlüssel zu Ihrer Kühlphase. Mit einer eindrucksvollen Leistung von 115 Watt bietet er eine blitzschnelle Abkühlung, die Sie spüren können.

Kein ständiges Nachfüllen von Wasser mehr!

Mit einem großzügigen 45-Liter-Wassertank können Sie stundenlang die angenehme Kühle genießen, ohne sich Gedanken über lästiges Nachfüllen machen zu müssen.

Egal, ob es sich um Eingangshalle, Großbüro oder Geschäftsräume handelt - der Luftkühler ist für Räume mit einer Wirkungsbereich von 35 Quadratmetern ausgelegt und sorgt für eine großflächige Abdeckung.


Mit der Schwenkfunktion gewährleistet, dass der erfrischende Luftstrom jeden Winkel Ihres Raumes erreicht. So können Sie sich überall im Raum wohlfühlen.

Mit einer beeindruckenden Luftzirkulation von 3200 Kubikmetern pro Stunde erleben Sie eine schnelle und effiziente Kühlung, die Sie an den heißesten Tagen dringend benötigen.

Waschbare Staub- und Wasserfilter sowie ein integrierter Ionisator gewährleisten eine gründliche Reinigung der Luft und neutralisieren unangenehme Gerüche. Die angesaugte Luft wird durch die Filter gereinigt, wodurch Staub, Pollen, Milben, Bakterien und unangenehme Gerüche effektiv aus der Luft entfernt werden.

Nutzen Sie die Timerfunktion, das benutzerfreundliche Touch-Bedienfeld oder die praktische Fernbedienung, um den Luftkühler nach Ihren Wünschen zu steuern. Er passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Hinweis: Aufgrund der hohen Befeuchtungsleistung des Gerätes ist eine ausreichende Luftzufuhr in Innenräumen erforderlich. Das Gerät eignet sich besonders gut für den Gebrauch in Werkstätten, gut durchlüfteten Räumen sowie im Freien.



Lieferumfang

- Luftkühler
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Garantiezeit

- 2 Jahre



Frontansicht



Schrägansicht links



Schrägansicht rechts



Seitenansicht

Spezifikationen:

- 3 in 1: Kühlen, Befeuchten, Ventilieren
- Luftzirkulation 3200 m³/h
- Wirkungsbereich 35 m²
- Stromverbrauch: 115 Watt
- Wassertankvolumen 45 Liter
- Betriebszeit mit vollem Tank 9 – 15 Stunden
- Wasserverdunstung 3 bis 5 Liter pro Stunde
- 3 Stufen
- Luftreiniger mit Ionisator (Anion)
- Spezial Rotorblatt
- Laufrollen
- Einfach zu befüllender Wassertank
- Touch-Bedienfeld

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 490×1080×390 mm
- Verpackung (B×H×T): 540×1100×430 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 15 kg / 16,5 kg

